

## 別紙仕様書

| 品 名 ・ 規 格 ・ 品 質 等                         |                                   |  | 数量 | 単位 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|--|----|----|
| 分析装置点検業務                                  |                                   |  | 1  | 式  |
| (内訳)                                      |                                   |  |    |    |
| 1 島津製作所製 液体クロマトグラフィー LC-20AD GLP/GMP整備付点検 |                                   |  | 1  | 式  |
| (1)                                       | S228-35146 プランジャシール GFP ID2       |  | 4  | 式  |
| (2)                                       | S228-35281-95 プランジャホルダ CO-SA DB   |  | 4  | 式  |
| (3)                                       | S228-32784-91 ダイヤフラム 2コイリ         |  | 2  | 式  |
| (4)                                       | S228-35871-96 ラインフィルタ プセヨウ        |  | 2  | 式  |
| (5)                                       | S228-45707-91 ステンレスフィルタエレメントASSY  |  | 2  | 式  |
| (6)                                       | S228-14572 レンズ                    |  | 1  | 式  |
| (7)                                       | S228-18058 セルマド                   |  | 1  | 式  |
| (8)                                       | S228-34016-02 ランプD2 L6585-02      |  | 1  | 式  |
| (9)                                       | S228-35097-95 ガスケット               |  | 1  | 式  |
| (10)                                      | S228-18872-94 フィルタ パッキンHP ASSY    |  | 1  | 式  |
| (11)                                      | S228-73475-05 カフェイン 20PPM         |  | 1  | 式  |
| (12)                                      | S228-45725-06 カフェインスイヨウエキ 250MG/L |  | 1  | 式  |
| (13)                                      | S228-32651-36 レビルドキット 9125/9126   |  | 1  | 式  |
| 2 島津製作所製 液体クロマトグラフィー LC-20AB GLP/GMP整備付点検 |                                   |  | 1  | 式  |
| (1)                                       | S228-35146 プランジャシール GFP ID2       |  | 4  | 式  |
| (2)                                       | S228-35281-95 プランジャホルダCO-SA DB    |  | 4  | 式  |
| (3)                                       | S228-32784-91 ダイヤフラム 2コイリ         |  | 2  | 式  |
| (4)                                       | S228-35871-96 ラインフィルタプセヨウ         |  | 1  | 式  |
| (5)                                       | S228-45707-91 ステンレスフィルタエレメントASSY  |  | 3  | 式  |
| (6)                                       | S228-26752-92 オイル 5ML ASSY        |  | 1  | 式  |
| (7)                                       | S228-40638-91 サンプルネジグリス           |  | 1  | 式  |
| (8)                                       | S228-41024-93 ニードルASSY20A         |  | 1  | 式  |
| (9)                                       | S228-45402-95 サンプルループASSY         |  | 1  | 式  |
| (10)                                      | S228-42325-01 ニードルシール ダイレクト       |  | 1  | 式  |
| (11)                                      | S228-43158-03 Zナットバネ0.02          |  | 1  | 式  |
| (12)                                      | S228-69820-01 バネ アツシュク UF6-45     |  | 1  | 式  |
| (13)                                      | S228-14572 レンズ                    |  | 1  | 式  |
| (14)                                      | S228-18058 セルマド                   |  | 1  | 式  |
| (15)                                      | S228-34016-02 ランプ D2 L6585-02     |  | 1  | 式  |
| (16)                                      | S228-35097-95 ガスケット               |  | 1  | 式  |
| (17)                                      | S228-18872-94 フィルタ パッキンHP ASSY    |  | 1  | 式  |
| (18)                                      | S228-43200-43 パネルASSY (LC-20AB)   |  | 1  | 式  |
| (19)                                      | S228-73475-05 カフェイン 20PPM         |  | 1  | 式  |
| (20)                                      | S228-45725-06 カフェインスイヨウエキ 250MG/L |  | 1  | 式  |

|      |                                           |                           |   |   |
|------|-------------------------------------------|---------------------------|---|---|
| 3    | 島津製作所製 ガスクロマトグラフィー GC-2010plusAF 整備付GMP点検 |                           | 1 | 式 |
| (1)  | S221-34121-94                             | MSフィルタコンデショニング            | 1 | 式 |
| (2)  | S221-42559-92                             | フィルタASSY                  | 2 | 式 |
| (3)  | S221-48441-91                             | バッファASSY                  | 1 | 式 |
| (4)  | S221-48258-91                             | FIDノズルASSY GC-2010        | 1 | 式 |
| (5)  | S221-72322-91                             | コレクタASSY FID-2010         | 1 | 式 |
| (6)  | S221-41847-93                             | フィラメントASSY                | 1 | 式 |
| (7)  | S221-47146-91                             | コウアツデンキョク FID-2010        | 1 | 式 |
| (8)  | S221-44247-08S                            | ヒョウジュンシリョウ FID 1ホン        | 1 | 式 |
| (9)  | F01720613                                 | 交換用トリプルフィルタ (02/HC/H20除去) | 1 | 式 |
| 4    | 島津製作所製 超高速LC/MS/MSシステム LCMS-8040 整備付点検    |                           | 1 | 式 |
| (1)  | S228-32784-91                             | ダイヤフラム2コイリ                | 2 | 式 |
| (2)  | S228-35146                                | プランジャシール GFP ID2          | 4 | 式 |
| (3)  | S228-35281-95                             | プランジャホルダ CO-SA DB         | 4 | 式 |
| (4)  | S228-35871-96                             | ラインフィルク プセヨウ              | 2 | 式 |
| (5)  | S228-45705-43                             | CV, OUT-SPB-1.5 XRホシュ     | 4 | 式 |
| (6)  | S228-45707-91                             | ステンレスフィルタエレメントASSY        | 3 | 式 |
| (7)  | S228-48249-97                             | CY IN-SPB REV 2PC         | 2 | 式 |
| (8)  | S228-26752-92                             | オイル 5ML ASSY              | 1 | 式 |
| (9)  | S228-40638-91                             | サンブラネジグリス                 | 1 | 式 |
| (10) | S228-41024-93                             | ニードルASSY20A               | 1 | 式 |
| (11) | S228-42325-01                             | ニードルシールダイレクト              | 1 | 式 |
| (12) | S228-43158-03                             | Zナットバネ0.02                | 1 | 式 |
| (13) | S228-45402-95                             | サンプルループASSY               | 1 | 式 |
| (14) | S228-69820-01                             | バネアッシュク UF6-45            | 1 | 式 |
| (15) | S228-14572                                | レンズ                       | 1 | 式 |
| (16) | S228-18058                                | セルマド                      | 1 | 式 |
| (17) | S228-34016                                | ランプ D2 L-6585             | 1 | 式 |
| (18) | S228-34410-41                             | Wランプ                      | 1 | 式 |
| (19) | S228-35097-96                             | ガスケット、-03 2PC             | 1 | 式 |
| (20) | S228-18872-94                             | フィルタ パッキン HP ASSY         | 1 | 式 |
| (21) | S036-11342-04                             | ロリング 4D P6 NRF            | 2 | 式 |
| (22) | S036-19004-05                             | ロリング 4D-S8                | 1 | 式 |
| (23) | S036-19004-11                             | ロリング 4D-S14               | 1 | 式 |
| (24) | S042-60935-14                             | FLM12                     | 1 | 式 |
| (25) | S225-06613-14                             | レセルピン1MLX2                | 1 | 式 |
| (26) | S225-14122-01                             | TQ STANDARD SAMPLE. 2     | 1 | 式 |
| (27) | S225-14287-42                             | ボルト、サラ M3×6、ニッケルメッキ       | 2 | 式 |
| (28) | S225-14948-91                             | キャピラリASSY                 | 1 | 式 |
| (29) | S225-15479                                | オリフィス                     | 1 | 式 |
| (30) | S225-15487                                | サンプリングコーン                 | 1 | 式 |
| (31) | S225-15718-91                             | DL ASSY                   | 1 | 式 |

|      |                                   |   |   |
|------|-----------------------------------|---|---|
| (32) | S225-25691 PLUG2 DL               | 2 | 式 |
| (33) | S228-33833-91 PEEKチューブ 0.13×3000  | 1 | 式 |
| (34) | S228-48607-91 PEEK フリット           | 1 | 式 |
| (35) | S228-73475-05 カフェイン 20PPM         | 1 | 式 |
| (36) | S228-45725-06 カフェインスイヨウエキ 250MG/L | 1 | 式 |